

Pinça de aperto ER HP, ER 16, Ø de fixação nominal d: 7mm



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 309370 7 |
| GTIN | 2050001766199 |
| Classe de artigo | 39Y |

Descrição

Modelo:

Concentricidade do sistema e precisão de repetição **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), em combinação com mandril FAHRION CENTRO P.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Indicado para:

Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P.

Instrução:

- **Concentricidade ótima apenas quando usado no torno CENTRO P.**
- **Área de aperto h10 (apenas medida nominal).**

Descrição técnica

| | |
|------------------------|-------------|
| Ø de fixação nominal d | 7 mm |
| Alojamento | ER 16 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Concentricidade | ≤ 2 µm |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Tipo | 426 E |
| Ø exterior D | 17 mm |
| Comprimento total L | 27,5 mm |
| Tipo de produto | Pinça de aperto |