



Dados do pedido

Número do pedido	081543 360
GTIN	4062406056858
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Lanterna de trabalho LED com bateria com cabeça da lanterna orientável, botão rotativo para regulação contínua da intensidade. A tampa translúcida proporciona uma iluminação a 360° sem encandeamento. Pé de suporte com ímã integrado e gancho de suspensão.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Incluindo cabo de carga e fonte de alimentação.

Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 54
Lâmpada intercambiável	não
Tensão da bateria	3,7 V
Tipo de bateria	lão de lítio
Fluxo luminoso	60 - 1000 lm

Alimentação de energia	A bateria recarregável
Número de baterias incluídas	1
Período de iluminação	1,5 h
Lâmpada	Módulo LED
Zona ATEX	nenhum
Peso	470 g
Comprimento total	260 mm
Tipo de produto	Lanterna de trabalho