



## Dados do pedido

Número do pedido	081549 380
GTIN	4062406056865
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Lanterna tubular LED com bateria estreita com luz principal e foco para a iluminação mesmo em espaços confinados. O botão rotativo suave garante uma regulação contínua da intensidade da luz. Possibilidade de fixação flexível graças a uma base magnética rotativa com gancho de suspensão integrado.

### Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

### Material fornecido:

Inclui cabo de carga.

## Descrição técnica

Tensão da bateria	3,7 V
Número de baterias incluídas	1
Período de iluminação	2,5 h
Tipo de proteção IP	IP 54

Fluxo luminoso	120 - 500 lm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de bateria	lão de lítio
Comprimento total	380 mm
Zona ATEX	nenhum
Peso	250 g
Tipo de produto	Lanterna tubular