



## Dados do pedido

Número do pedido	081579 170
GTIN	4062406056872
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Lanterna-caneta LED com bateria com luz principal e foco e clipe de bolso com íman de retenção forte. Base magnética de articulação esférica rotativa a 360°.

### Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de  $\varnothing < 12$  mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

### Material fornecido:

Inclui cabo de carga USB.

## Descrição técnica

Fluxo luminoso	220 lm
Período de iluminação	2,5 h
Tensão da bateria	3,7 V
Zona ATEX	nenhum
Peso	83 g
Capacidade da bateria	1,1 Ah

Lâmpada	Módulo LED
Fluxo luminoso nível 2	80 lm
Tipo de proteção IP	IP 20
Número de baterias incluídas	1
Comprimento total	170 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Largura total	20 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Tipo de produto	Lanterna de bolso