

Pinça de aperto ER HP, ER 25, Ø de fixação nominal d: 9mm



Dados do pedido

Número do pedido	309373 9
GTIN	2050001764966
Classe de artigo	39Y

Descrição

Modelo:

Concentricidade do sistema e precisão de repetição **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), em combinação com mandril FAHRION CENTRO P.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Indicado para:

Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P.

Instrução:

- **Concentricidade ótima apenas quando usado no torno CENTRO P.**
- **Área de aperto h10 (apenas medida nominal).**

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	9 mm
Alojamento	ER 25
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	≤ 2 µm

Tipo	430 E
Ø exterior D	26 mm
Comprimento total L	34 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto