



## Dados do pedido

Número do pedido	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

Prática lanterna-caneta de bolso LED com cabeça da lanterna **focável** para uma iluminação focada e concentrada entre 10° e 80°. Prático clipe de bolso e botão de pressão.

### Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

## Descrição técnica

Tipo de pilha	Micro, AAA
Tipo de proteção IP	IP 54
Período de iluminação	6 h
Zona ATEX	nenhum
Peso	60 g
Lâmpada	Módulo LED
Ø da cabeça	17 mm

Fluxo luminoso	120 lm
Número de pilhas incluídas	2
Função de lanterna de bolso	Foco
Comprimento total	130 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

## Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081552 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081553 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081554 LR3
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR3	081559 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081561 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081551 LR3