



Dados do pedido

Número do pedido	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

Lanterna-caneta de bolso LED com cabeça da lanterna focável, clipe de bolso e botão de pressão. LED de cores sólidas com **valor CRI elevado** (> 95) para detetar a correspondência de cores.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 2 x pilhas AAA.

Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 54
Lâmpada	Módulo LED
Zona ATEX	nenhum
Período de iluminação	2 h
Número de pilhas incluídas	2

Tipo de pilha	Micro, AAA
Fluxo luminoso	100 lm
Peso	60 g
Função de lanterna de bolso	Foco
Valor CRI	95
Comprimento total	135 mm
Largura total	17 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081551 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081554 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081552 LR3
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR3	081559 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081561 LR3
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081553 LR3