

**Broca de centragem MDI A, TiAlN, Ø DC k13: 6,3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	121001 6,3
GTIN	4045197596550
Classe de artigo	11E

**Descrição****Modelo:**

Desbaste de barra redonda de metal duro inteira. Canal em espiral.  
Para materiais até **62 HRC**.

**Descrição técnica**

Ø nominal $D_c$	6,3 mm
Número de arestas de corte Z	2
Tolerância da haste	h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm <sup>2</sup> para peça de Ø	0,15 mm/U 100 – 150 mm
Ø haste $D_s$	16 mm
Comprimento total L	71 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	DIN 333
Tipo	A
Tolerância de Ø nominal	k13
Ângulo de escareamento	60 grau
Sentido de corte	direita

Haste	Haste cilíndrica com h6
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca de centragem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		