

**Jogo de pinças de aperto ER HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E, ER 32****Dados do pedido**

Número do pedido	309396
GTIN	2050001768766
Classe de artigo	39Y

**Descrição****Modelo:**

**Concentricidade do sistema** e precisão de repetição **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), em combinação com mandril FAHRION CENTRO P.

**Proteção contra corrosão:** Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

**Vantagem:**

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

**Indicado para:**

Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P.

**Instrução:**

- **Concentricidade ótima apenas quando usado no torno CENTRO P.**
- **Área de aperto h10 (apenas medida nominal).**

**Descrição técnica**

Alojamento	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	≤ 2 µm

Tipo de produto

Pinça de aperto