

## Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 16, Ø de fixação nominal d: 2,8mm



### Dados do pedido

Número do pedido	309402 2,8
GTIN	2050001765291
Classe de artigo	39Y

### Descrição

#### Modelo:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.

Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 60 bar!).

#### Proteção contra corrosão FAHRION®:

- **Bucha de aperto totalmente revestida, incluindo as superfícies funcionais.**
- **Aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.**

#### Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

#### Instrução:

Pinças de aperto **FAHRION**® semelhantes a ISO 15488-A.

### Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	2,8 mm
Alojamento	ER 16
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	4031 E

Ø exterior D	16,7 mm
Comprimento total L	27,5 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto