


FAHRION®
FAHRENDEN FREISCHNITT

Dados do pedido

Número do pedido	309380 12
GTIN	
Classe de artigo	33F

Descrição

Modelo:

System concentricity and repetition accuracy **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), in conjunction with FAHRION CENTRO P chucks.

Corrosion protection: Collets fully coated with FAHRION Protect, including the functional faces.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	12 mm
Alojamento	ER 40
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 2 µm
Tipo	471 E
Ø exterior D	40,7 mm
Comprimento total L	46 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto