

## Jogo de brocas espiral HSS n.º 114000 com caixa, sem revestimento, Tipo: 6-10



### Dados do pedido

Número do pedido	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Classe de artigo	12B

### Descrição

#### Modelo:

Composto por brocas espirais DIN 338.

**Laminado**, ângulo espiral, espessura do núcleo e aumento do núcleo normais.

Sem interrupção da estrutura, portanto, mais elástica e adequada para trabalhos de perfuração robustos (por exemplo, com perfuradoras manuais). Versão económica.

### Descrição técnica

Broca crescente	0,1 mm
Número de brocas	41
Área da broca	6 - 10 mm
Haste	Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS

Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	118 grau
Refrigeração interior	não
com cartucho	sim
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		

### Acessórios

Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,7	114000 6,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,4	114000 7,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,1	114000 9,1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6	114000 6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,8	114000 9,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,1	114000 8,1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,9	114000 7,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,5	114000 7,5

Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,9	114000 6,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,6	114000 8,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,5	114000 9,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,3	114000 6,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8	114000 8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,7	114000 7,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,2	114000 9,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,6	114000 7,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,3	114000 8,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,9	114000 9,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,4	114000 9,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,4	114000 8,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7	114000 7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,2	114000 7,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,7	114000 9,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,8	114000 8,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,1	114000 7,1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,5	114000 6,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,8	114000 7,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,6	114000 6,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,3	114000 7,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,3	114000 9,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,6	114000 9,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 10	114000 10
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,4	114000 6,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,9	114000 8,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,7	114000 8,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,5	114000 8,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,2	114000 8,2

Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 6,2	114000 6,2
Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 6,8	114000 6,8
Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 9	114000 9
Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 6,1	114000 6,1
Caixa vazia para broca espiral DIN 338 Tipo 6-10	115475 6-10