

Pastilha de corte reversível por torneamento CDCT S40101, Tipo: HB7125-1**Dados do pedido**

Número do pedido	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,23 mm
Quebra-aperas	VS
Aplicação principal	M
Tipo	HB7125-1
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,1 mm
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 140 m/min
Avanço f	0,05 - 0,23 mm/U
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CDCT S40101

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear