

Pastilha de corte reversível por torneamento CDCT S40102, Tipo: HB7125-1**Dados do pedido**

Número do pedido	268530 HB7125-1
GTIN	4062406057435
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

Aplicação principal	M
Tipo	HB7125-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,23 mm
Raio do canto	0,2 mm
Quebra-aparas	VS
Óleo de corte	HM
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,23 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 140 m/min
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	CDCT S40102

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar