

**Pastilha de corte reversível por torneamento GPCT S50104, Tipo: HB7125-1****Dados do pedido**

Número do pedido	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Classe de artigo	211

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 140 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Avanço $f$	0,05 - 0,23 mm/U
Quebra-aperas	VS
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	M
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	HB7125-1
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	GPCT S50104

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear