

**Pastilha de corte reversível por torneamento GPCT S50104, Tipo: HB7035****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 268570 HB7035 |
| GTIN             | 4062406057565 |
| Classe de artigo | 211           |

**Descrição técnica**

|  |                  |
|--|------------------|
| Raio do canto                                  | 0,4 mm           |
| Profundidade de corte $a_p$                    | 0,05 - 0,35 mm   |
| Aplicação secundária                           | K                |
| Atribuição de acabamento/desbaste              | Acabamento       |
| Óleo de corte                                  | HM               |
| Avanço f                                       | 0,03 - 0,25 mm/U |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação secundária | 60 - 150 m/min   |
| Aplicação principal                            | P                |
| Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal  | 60 - 150 m/min   |
| Tipo   | HB7035           |
| Quebra-apanas                                  | SF               |
| Condição de corte                              | contínuo         |

|  |  |
|--|--|
| Revestimento                               | TiN  |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | GPCT S50104                                |
| Número de trocas/cortes                    | 2  |
| Tipo de produto                            | Pastilha de corte reversível para torneiar |