

Pastilha de corte reversível por torneamento GPCT S50104, Tipo: HB7410**Dados do pedido**

Número do pedido	268570 HB7410
GTIN	4062406057589
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,35 mm
Aplicação principal	Ti
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	40 - 90 m/min
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB7410
Óleo de corte	HM
Quebra-aperas	TIS
Avanço f	0,05 - 0,23 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Revestimento	TiN
Código ISO da pastilha de corte reversível	GPCT S50104

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear