

Pastilha de corte reversível por torneamento GCCT 060204, Tipo: HB7125-1**Dados do pedido**

Número do pedido	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Classe de artigo	21I

Descrição técnica

Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 140 m/min
Avanço f	0,05 - 0,23 mm/U
Aplicação principal	M
Quebra-aperas	VS
Tipo	HB7125-1
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,35 mm
Óleo de corte	HM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Condição de corte	contínuo
Revestimento	sem revestimento
Código ISO da pastilha de corte reversível	GCCT 060204

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear