

Pinça de aperto ER, ER 8, Ø de fixação nominal d: 3mm



Dados do pedido

Número do pedido	308878 3
GTIN	2050001768605
Classe de artigo	39Y

Descrição

Modelo:

Totalmente temperado e retificado.

Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Instrução:

A **ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada**, por exemplo Ø 10 – 9 mm, **exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm)**.

Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	3 mm
Alojamento	ER 8
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	≤ 5 µm
Tipo	4004 E
Ø exterior D	8,5 mm

Comprimento total L	13,6 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto