

## Pinça de aperto ER com vedação, ER 11, Ø de fixação nominal d: 4mm



### Dados do pedido

Número do pedido	308882 4
GTIN	2050001768841
Classe de artigo	39Y

### Descrição

**Modelo:**

Totalmente temperado e retificado.

**Proteção contra corrosão:** Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

**Vantagem:**

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

**Instrução:**

Com **vedação** para refrigeração interna (pode ser usado até 60 bar), apenas a dimensão nominal pode ser fixada. **Semelhante a** ISO 15488-A.

### Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	4 mm
Alojamento	ER 11
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 5 µm
Tipo	4012 E
Ø exterior D	11,2 mm

Comprimento total L	18 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto