


Broca espiral HSS n.º 114000 como jogo de recarga, sem revestimento, Tipo: 1-10,5**Dados do pedido**

Número do pedido	115020 1-10,5
GTIN	4045197024121
Classe de artigo	12B

Descrição**Modelo:**

Composto por brocas espirais DIN 338. **Com tamanhos intermédios adicionais** para furos roscados Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

Descrição técnica

Área da broca	1 - 10,5 mm
Número de brocas	24
Broca crescente	0,5 mm
Haste	Haste cilíndrica
Ø do furo central	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Tipo	N

Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	118 grau
Refrigeração interior	não
com cartucho	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Acessórios

Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,5	114000 2,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6	114000 6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4	114000 4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5	114000 5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8	114000 8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 10	114000 10
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,5	114000 8,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,5	114000 9,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,3	114000 3,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,5	114000 4,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,5	114000 3,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,5	114000 7,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 10,2	114000 10,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2	114000 2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3	114000 3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,5	114000 6,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,5	114000 5,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,2	114000 4,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1	114000 1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,5	114000 1,5

Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 10,5	114000 10,5
Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 6,8	114000 6,8
Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 7	114000 7
Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 9	114000 9