


Broca espiral HSS n.º 114000 como jogo de recarga, sem revestimento, Tipo: 1-13**Dados do pedido**

Número do pedido	115020 1-13
GTIN	4045197024138
Classe de artigo	12B

Descrição**Modelo:**

Composto por brocas espirais DIN 338.

Descrição técnica

Área da broca	1 - 13 mm
Número de brocas	25
Broca crescente	0,5 mm
Haste	Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	118 grau

Refrigeração interior	não
com cartucho	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Acessórios

Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 13	114000 13
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4	114000 4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 12,5	114000 12,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9,5	114000 9,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3	114000 3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6	114000 6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 11	114000 11
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6,5	114000 6,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 10	114000 10
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5	114000 5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8	114000 8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,5	114000 5,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,5	114000 4,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,5	114000 2,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 7,5	114000 7,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 10,5	114000 10,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 12	114000 12
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,5	114000 1,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2	114000 2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,5	114000 3,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 8,5	114000 8,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 9	114000 9

Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 1	114000 1
Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 11,5	114000 11,5
Broca espiral HSSlaminado N Ø DC h8 7	114000 7