

## Fresa de grande avanço Hi5 com furo, para pastilhas de corte reversíveis POMX, Ø D/número de arestas de corte Z: 100/8mm



### Dados do pedido

Número do pedido	213110 100/8
GTIN	4062406058463
Classe de artigo	210

### Descrição

#### Descrição:

Fresa de grande avanço potente e de corte suave.

Funcionamento particularmente suave devido ao passo irregular dos dentes.

Também pode ser usada para semiacabamento.

Rentável graças à pastilha reversível com 5 arestas de corte.

#### Nota:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

### Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	8
Pastilha de corte reversível adequada	POMX 10T5..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219889 (20IP; 5,7 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}\#$	2,2 mm
Ø $D_3$	80,78 mm
Ø das lâminas $D_c$	100 mm

Ø do orifício de alojamento	32 mm
Série	Hi5
Comprimento total $L_{tot}$	50 mm
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Modelo da haste	com perfuração
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

## Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,7	211750 5,7