


Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 09T308, para processamento médio, Tipo: HB7210-1



Dados do pedido

Número do pedido	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 450 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Quebra-aperas	GM
Tipo	HB7210-1
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,3 - 0,7 mm/U
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	K
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Revestimento	TiCN

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 09T308
Número de trocas/cortes	4
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar