


Pastilha de corte reversível por torneamento CNMA 120408, para processamento médio, Tipo: HB7210-1**Dados do pedido**

| | |
|------------------|-----------------|
| Número do pedido | 250165 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406058937 |
| Classe de artigo | 21G |

Descrição técnica

| | |
|---|---------------------------|
| Profundidade de corte a_p | 0,4 - 6,5 mm |
| Raio do canto | 0,8 mm |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste |
| Óleo de corte | HM |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 100 - 450 m/min |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido |
| Aplicação principal | K |
| Avanço f | 0,3 - 0,7 mm/U |
| Tipo | HB7210-1 |
| Revestimento | TiCN |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMA 120408 |

| | |
|-------------------------|--|
| Número de trocas/cortes | 4 |
| Tolerância | M |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para torneiar |