


**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 120412, para desbaste,  
Tipo: HB7210-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250324 HB7210-1
GTIN	4062406058951
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Avanço f	0,32 - 0,8 mm/U
Aplicação principal	K
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	1,2 mm
Profundidade de corte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7210-1
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 450 m/min
Quebra-aperas	GG
Revestimento	TiCN

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120412
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear