


**Pastilha de corte reversível por torneamento SNMA 120408, para processamento médio, Tipo: HB7210-1****Dados do pedido**

Número do pedido	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Óleo de corte	HM
Aplicação principal	K
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 450 m/min
Tipo	HB7210-1
Avanço $f$	0,3 - 0,7 mm/U
Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Revestimento	TiCN
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120408

Número de trocas/cortes	8
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear