

Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T308, para processamento médio, Tipo: HB7210-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Raio do canto	0,8 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Tipo	HB7210-1
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 450 m/min
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Avanço f	0,1 - 0,25 mm/U
Quebra-aperas	GM
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	K
Revestimento	TiCN

Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar