

Garant**Pastilha reversível para rebarbar, HB7525, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Classe de artigo	21Y

Descrição técnica

Avanço f	0,005-0,03 mm
Óleo de corte	HM
Tipo	HB7525
t _{mín.}	0,25 mm
t _{máx.}	1,75 mm
Número de arestas de corte Z	6
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para gravar e rebarbar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
--	----------------	----------------	------------

Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
Ar	condicionalmente adequado