

Garant**Suporte de aperto rotativo SRGCR 30°, para pastilhas de corte reversíveis RC.X, direita****Dados do pedido**

Número do pedido	260606 25/08
GTIN	4062406059446
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 29
Comprimento total L	150 mm
Código ISO do suporte	SRGCR/L 2525M08
Tamanho da placa	8 mm
Comprimento da cabeça L ₁	19,8 mm
Tamanho da haste	25 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	RC.T 0803
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	30 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

