

Garant**Suporte de aperto rotativo SRGCR 30°, para pastilhas de corte reversíveis RC.X, direita****Dados do pedido**

Número do pedido	260606 25/06
GTIN	4062406059415
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	6 mm
Largura funcional L ₄	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	RC.T 0602
Tamanho da haste	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 22
Comprimento da cabeça L ₁	15,3 mm
Comprimento total L	150 mm
Código ISO do suporte	SRGCR/L 2525M06
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	30 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8