

Garant**Fresa circular, com rosca de aço, Tipo: 16/M5****Dados do pedido**

Número do pedido	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Classe de artigo	21Q

Descrição**Modelo:****Design extra fino** para fresagem de rosca.**Instrução:**A profundidade de incisão real $S_{m\acute{a}x}$ é calculada da seguinte forma: $(D-d_1)/2$.**Descrição técnica**

Profundidade de rosca	15 mm
Projeção L_1	15 mm
profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x}$	6,5 mm
\varnothing interior d_1	9,5 mm
Tamanho da rosca M	M5 mm
Modelo da haste	com rosca
Comprimento total L_{tot}	18,5 mm
Refrigeração interior	sim
para tipo de placa	P16
\varnothing mínimo do furo D	14 - 22 mm

Conjunto de parafusos tensores	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Material da fresa	com rosca de aço
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa circular