

Garant**Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 38 peças, Tipo: 6****Dados do pedido**

Número do pedido	630855 6
GTIN	4062406060268
Classe de artigo	61A

Descrição**Modelo:**

Peças de acionamento/união conforme **DIN 3122 / 3123**; **insertos de chave de caixa** conforme **DIN 3124**. Quadrado interno/externo conforme **DIN 3120**.

Todas as ferramentas são mantidas em segurança e prontas a usar em qualquer altura num **estojo resistente e especialmente moldado** em espuma PUR.

Utilização:

Para parafusos com sextavado exterior/porcas com rosca M2,5 – M8. Para Torx® exterior com rosca M3 – M8.

Para parafusos com sextavado interior com rosca M4 – M8. Para Torx® interior com rosca M2,5 – M8.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Material fornecido:

Insertos para chave de caixa para sextavado exterior: 10 un. n.º 631029 tam. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Insertos para chave de caixa para Torx® exterior: 6 un. semelhante ao n.º 631500 tam. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Pontas, C 6,3, para sextavado interior: 5 un. tam. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Pontas, C 6,3, para TORX® interior: 10 un. tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Cabo em T: 1 un. n.º 633029 tam. 116

Cabo de encaixe: 1 un. n.º 632829 tam. 146

Extensões: 2 un. n.º 632429 tam. 50; 150

Articulação de cardan: 1 un. n.º 633529 tam. 1/4

Roquete: 1 un. n.º 632025 tam. 1/4

Adaptador para PONTAS: 1 un.

Acondicionamento em: Caixa de plástico ABS

Descrição técnica

Faixa de tamanhos de chave para chaves de bocas sextavadas	3-8 mm
Perfil de saída	Chave de caixa de 6 faces
Perfil de saída	Chave de caixa para parafusos TORX®
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de parafusos para parafusos TORX®
Faixa de tamanhos de chave para chaves de caixa sextavadas	5-13 mm
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
embalagem	Caixa de plástico ABS
Comprimento	257 mm
Largura	147 mm
Altura	45 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G	5×10
Tipo de produto	Chave de caixa

Acessórios

Caixa de sistema Tipo 2	630305 2
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 10	631029 10
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 11	631029 11
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 12	631029 12
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 13	631029 13
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5	631029 5

Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 5,5	631029 5,5
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 6	631029 6
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 7	631029 7
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 8	631029 8
Inserto sextavado, 1/4 polegada Tamanho da chave 9	631029 9
Roquete reversível, 1/4 polegada com extrator Tipo	632025
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 150	632429 150
Extensão, 1/4 polegada comprimento total 50	632429 50
Cabo de encaixe, 1/4 polegada comprimento total 146	632829 146
Cabo em T, 1/4 polegada comprimento total 116	633029 116
Articulação de cardan, 1/4 polegada Tipo 1/4	633529 1/4