

Garant**Inserto sextavado, 1/2 polegada, Tamanho da chave: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	642229 10
GTIN	4062406061739
Classe de artigo	61A

Descrição**Modelo:**

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme **DIN 3120**.

As larguras de chave bem toleradas protegem as cabeças dos parafusos e as porcas. **De paredes finas** para trabalhar mesmo nos lugares mais apertados. Perfil **HT-Drive** sextavado, suave para parafusos e porcas.

Norma:**DIN 3124****Material:**

Aço cromo-vanádio, cromado.

Instrução:

Insertos de chave de caixa sextavados GARANT e HOLEX também disponíveis em polegadas (GARANT: N.º 642232; HOLEX: N.º 642222).

Descrição técnica

Comprimento	38 mm
Tamanho da chave	10 mm
Ø no lado de saída	15,4 mm

Quadrado de acionamento	1/2 polegada
Norma	DIN 3124
Perfil de saída	Chave de caixa de 6 faces
Material	Aço cromo-vanádio
Superfície	cromado
Tipo de produto	Inserto para chave de caixa