

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 50/15mm**

Dados do pedido

Número do pedido	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Alavanca articulada	259015 8
Tamanho da placa	15 mm
Parafuso alavanca	259018 7
Desvio central L_3	35 mm
Comprimento total L	350 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Calço	259031 28
Código ISO do suporte	A50U PDUNR/L15
Altura de fixação L_2	48 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	63 mm
Conjunto de molas	259044 2
Ø haste D_s	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D

Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3