

Garant**Barra de mandrilar em aço, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa:
50/15mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	15 mm
Código ISO do suporte	A50U PDUNR/L15
Conjunto de molas	259044 2
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Parafuso alavanca	259018 7
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1506..
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	63 mm
Comprimento total L	350 mm
Calço	259031 28
Altura de fixação L_2	48 mm
Desvio central L_3	35 mm
Alavanca articulada	259015 8
Ø haste D_s	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda

Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 3	674242 3