

Suporte de aperto rotativo PSBNR 75°, para pastilhas de corte reversíveis SN., direita, Tamanho da haste/placa: 40/19mm**Dados do pedido**

Número do pedido	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Largura funcional L ₄	35 mm
Tamanho da haste	40 mm
Comprimento da cabeça L ₁	48 mm
Alavanca articulada	259015 1
Tamanho da placa	19 mm
Conjunto de molas	259044 1
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1906..
Comprimento total L	250 mm
Código ISO do suporte	PSBNR/L 4040S19
Calço	259031 16
Conjunto de pinos de mola	259047 1
Parafuso alavanca	259018 1
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	75 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento