

Suporte de aperto rotativo PSDNN 45°, para pastilhas de corte reversíveis SN., neutro, Tamanho da haste/placa: 20/12mm



Dados do pedido

Número do pedido	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Conjunto de molas	259044 2
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Calço	259031 20
Tamanho da haste	20 mm
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	10,3 mm
Projeção L ₁ dos suportes neutros	28 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Alavanca articulada	259015 2
Comprimento total L dos suportes neutros	125 mm
Código ISO do suporte	PSDNN 2020K12
Tamanho da placa	12 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento