

Garant**Suporte de aperto rotativo PSDNN 45°, para pastilhas de corte reversíveis SN.., neutro****Dados do pedido**

Número do pedido	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Alavanca articulada	259015 2
Conjunto de molas	259044 2
Tamanho da haste	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Parafuso alavanca	259018 2
Comprimento total L dos suportes neutros	100 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Largura funcional L ₄ dos suportes neutros	8,3 mm
Projeção L ₁ dos suportes neutros	31 mm
Código ISO do suporte	PSDNN 1616H12
Tamanho da placa	12 mm
Calço	259031 20
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não

Ângulo de ajuste κ	45 grau
Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento