

## Suporte de aperto rotativo PSDNN 45°, para pastilhas de corte reversíveis SN., neutro, Tamanho da haste/placa: 25/12mm



### Dados do pedido

Número do pedido	251114 25/12
GTIN	4062406063214
Classe de artigo	21T

### Descrição técnica

Largura funcional L <sub>4</sub> dos suportes neutros	12,8 mm
Tamanho da placa	12 mm
Código ISO do suporte	PSDNN 2525M12
Alavanca articulada	259015 2
Pastilha de corte reversível adequada	SN.. 1204..
Comprimento total L dos suportes neutros	150 mm
Parafuso alavanca	259018 2
Calço	259031 20
Tamanho da haste	25 mm
Conjunto de molas	259044 2
Projeção L <sub>1</sub> dos suportes neutros	29 mm
Conjunto de pinos de mola	259047 2
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	45 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento