

Garant GRIDLINE

Gaveta, 75 kg, 20×20G, Altura frontal das gavetas: 50mm**Dados do pedido**

Número do pedido	930533 50
GTIN	4062406063894
Classe de artigo	9GK

Descrição**Modelo:**

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 24×24G n.º 930525.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Área útil da gaveta em G	20×20
Peso	8 kg
Altura útil	25 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Altura frontal	50 mm
Profundidade útil em G	20
Largura útil em G	20

Área de aplicação	Armário de ferramentas
#Profundidade útil	500 mm
Largura útil	500 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	20×20G
Tipo de produto	Gaveta

Acessórios

Capas de topo para puxadores 20 peças Tipo 10	951025 10
Conjunto de fitas de rotulagem 10 peças Largura útil da gaveta em G 20	951030 20
Cobertura em PVC para conjunto de puxadores 10 peças Largura útil da gaveta em G 20	951032 20