

Garant GRIDLINE

Gaveta, 200 kg, 26×24G, Altura frontal das gavetas: 75mm**Dados do pedido**

Número do pedido	931165 75
GTIN	4062406064891
Classe de artigo	9GK

Descrição**Modelo:**

Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial. Puxador de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

Perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).

Capacidade de carga 200 kg.

Indicado para:

Caixa de armário de ferramentas 30×28G n.º 931155.

Material fornecido:

Gaveta completa com respetivamente 1 par de calhas de guiamento.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Peso	12 kg
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	200 kg
Altura frontal	75 mm
Área útil da gaveta em G	26×24
Altura útil	50 mm
Largura útil em G	26

Profundidade útil em G	24
Área de aplicação	Armário de ferramentas
#Profundidade útil	600 mm
Largura útil	650 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Espessura do material	1,2 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	26×24G
Tipo de produto	Gaveta

Acessórios

Capas de topo para puxadores 20 peças Tipo 10	951025 10
Conjunto de fitas de rotulagem 10 peças Largura útil da gaveta em G 26	951030 26
Cobertura em PVC para conjunto de puxadores 10 peças Largura útil da gaveta em G 26	951032 26