

Garant**Barra de mandrilar MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	250 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Tamanho da placa	12 mm
Comprimento da cabeça L ₁	16 mm
Altura de fixação L ₂	24 mm
Desvio central L ₃	15 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 1204..
Código ISO do suporte	E25S SCLCR/L12
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	30 mm
Ângulo de ajuste κ	95 grau
Ø haste D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 8

269028 8

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15