

bimos

Banco giratório, espuma integral com pés antideslizantes e anel de apoio para os pés**Dados do pedido**

Número do pedido	965397
GTIN	4016849295633
Classe de artigo	96B

Descrição**Versão:**

Pés em cruz de plástico com 5 raios. A altura do assento pode ser ajustada através de mola de pressão a gás de segurança com ativação por anel. Assento de espuma integral robusta.

Pés em cruz com Ø 680 mm, apoio de pés ajustável em altura.

Assento com Ø 350 mm.

Norma:

DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Modelo da regulação de altura	Mola pneumática
Cor do material do assento	preto
Modelo da armação inferior	Pé em cruz com 5 braços
Material do assento	Espuma integral

Ficha de dados

Ø do banco	350 mm
Norma	DIN 68877
Material do pé em cruz	Plástico
Capacidade de carga	120 kg
Modelo do pé em cruz	Patins com apoio para os pés
Ø do pé em cruz	680 mm
Tipo de regulação da altura	Desengate do apoio
Série	Base-Tec
Modelo	altura do banco elevada
Capacidade de carga da cadeira	120 kg
Faixa de regulação da altura	570 - 850 mm
Tipo de produto	Banco

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/965397->