

Garant

Barra de mandril de MD E.. SDUCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento total L	250 mm
Código ISO do suporte	E25S SDUCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Tamanho da placa	11 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	32 mm
Altura de fixação L_2	24 mm
Desvio central L_3	16 mm
Projeção L_1	200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø haste D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15