

Garant**Barra de mandrilar MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	E25S SDQCR/L11
Comprimento total L	250 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Altura de fixação L ₂	24 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Projeção L ₁	200 mm
Desvio central L ₃	16 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	32 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Tamanho da placa	11 mm
Ø haste D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15