

Garant**Barra de mandril MD, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260320 25/11
GTIN	4062406066062
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	E25S SDQCR/L11
Ø mínimo do furo prévio D_{\min}	32 mm
Projeção L_1	200 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Desvio central L_3	16 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento total L	250 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Altura de fixação L_2	24 mm
Ø haste D_5	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	8xD
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15