

Garant GRIDLINE

Móvel de canto completo com prateleira intermédia, Altura: 1000



Dados do pedido

Número do pedido	931910 1000
GTIN	4062406066253
Classe de artigo	9GK

Descrição

Versão:

Armário de canto com 2 portas, com fecho central no punho de empurrar com fechadura de cilindro com pinos. Com prateleira intermédia fixa.

Utilização:

Como solução de canto para todos os armários de ferramentas com **profundidade de 28G**.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Descrição técnica

Altura	1000 mm
Largura	841 mm
Profundidade	841 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Peso	65 kg
Posicionamento do punho	superior

Ficha de dados

Número de prateleiras fixas	1
Espessura do material	1,2 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de produto	Armário de canto

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/931910-1000>