


Broca espiral HSS n.º 114000 como jogo de recarga, sem revestimento, Tipo: 1-6**Dados do pedido**

Número do pedido	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Classe de artigo	12B

Descrição**Modelo:**

Composto por brocas espirais DIN 338.

Descrição técnica

Número de brocas	51
Broca crescente	0,1 mm
Área da broca	1 - 6 mm
Haste	Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	HSS
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	118 grau
Refrigeração interior	não
com cartucho	não

Anel colorido	sem
Tipo de produto	Broca espiral

Acessórios

Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,7	114000 2,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,9	114000 5,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,3	114000 3,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,9	114000 1,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,2	114000 3,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5	114000 5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,6	114000 3,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,2	114000 4,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,9	114000 2,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,8	114000 4,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4	114000 4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,1	114000 3,1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,9	114000 4,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,6	114000 1,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,7	114000 3,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,3	114000 4,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,3	114000 1,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,1	114000 2,1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,1	114000 5,1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,4	114000 1,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,8	114000 5,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,5	114000 5,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,7	114000 5,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,1	114000 4,1

Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,5	114000 4,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,5	114000 2,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,3	114000 2,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,5	114000 3,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2	114000 2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,7	114000 4,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,4	114000 5,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,5	114000 1,5
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,4	114000 4,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,9	114000 3,9
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,3	114000 5,3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,7	114000 1,7
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,8	114000 2,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,8	114000 3,8
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,4	114000 2,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3,4	114000 3,4
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 4,6	114000 4,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 3	114000 3
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,1	114000 1,1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,2	114000 1,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,6	114000 5,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 5,2	114000 5,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,6	114000 2,6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 2,2	114000 2,2
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1	114000 1
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 6	114000 6
Broca espiral HSSLaminado N Ø DC h8 1,8	114000 1,8