

Garant

Barra de mandrilar de MD E.. SDUCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 0408/04mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	4 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Largura do pescoço L ₄	4 mm
Altura de fixação L ₂	7,5 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	5,6 mm
Comprimento da cabeça L ₁	26 mm
Desvio central L ₃	3 mm
Código ISO do suporte	E0408F SDUCR/L04
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 04T0..
Comprimento total L	80 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Profundidade útil T	1,5 mm
Ø haste D ₅	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D

Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5